

**Suwmiarki cyfrowe MarCal bez macek pomiarowych, zakres pomiarowy: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415322 1000
GTIN	4059192002978
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
przełączalny odczyt	mm/cale
długość szczęk	150 mm
odczyt	0,0005 cal

Karta danych

odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,06 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	norma zakładowa
Opakowanie	Stabilny pojemnik
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/415322-1000>