

Mitutoyo**Suwmiarki cyfrowe Carbon, zakres pomiarowy: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415400 1000
GTIN	4946368125275
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

Z napędzanym suwakiem do zachowania stałego nacisku mierniczego. Bardzo lekkie; programowanie wartości zadanej (preset), przełącznik do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (offset).

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497085.

norma: Norma zakładowa

złącze: złącze USB

złącze: złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 66

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,06 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 1,25 kg

Opis techniczny

Kalibracja	A1
masa	1,25 kg

długość szczęk	150 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,06 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	złącze USB
złącze	złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 66
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497085 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497085 USB2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497085 D1
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357

Nadajnik typ S11E	498966 S11E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975