



Podpórki śrubowe z podstawą aluminiową, najwyższa wysokość podpory: 62 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	373550 62
GTIN	4020772075804
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.
Magnes trwały umieszczony w podstawie podpórki umożliwia dokładne i łatwe pozycjonowanie w przypadku **mocowania w pozycji pionowej**.

wskazówka:

Z otworem centrującym o \varnothing 12 mm do nakładek nr 375000-375010.

najniższa wysokość podpory: 52 mm

\varnothing główki: 50 mm

\varnothing części dolnej: 50 mm

do łap o szerokości rowków: 14 - 22 mm

nośność: 30 kN

Opis techniczny

nośność	30 kN
najwyższa wysokość podpory	62 mm
\varnothing części dolnej	50 mm

Ø główki	50 mm
do łap o szerokości rowków	14 - 22 mm
najniższa wysokość podpory	52 mm
typ	6400