

HOLEX®**Podstawy statywu, typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442140 1
GTIN	4045197367372
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr. silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętko obrotowe.

Pasuje do :

ramionprzegubowychnr 442110 i 442114.
wersja: magnes włączany
gwint przyłączeniowy: M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego: boczna
siła przyczepności: 1000 N
długość: 80 mm
szerokość: 50 mm

Opis techniczny

usytuowanie gwintu przyłączeniowego	boczna
wersja	magnes włączany
szerokość	50 mm

wysokość	55 mm
długość	80 mm
gwint przyłączeniowy	M8
siła przyczepności	1000 N

Akcesoria

Ramiona przegubowe 3D typ 240	442114 240
Ramiona przegubowe 3D typ 290	442114 290
Ramiona przegubowe 3D typ 240	442110 240
Ramiona przegubowe 3D typ 290	442110 290
Uchwyty typ K1	442100 K1
Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ CA	442100 CA