

**Dociski boczne, szerokość rowka a: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375115 20
GTIN	4020772374181
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Niska konstrukcja, dociski boczne pozycjonuje się na obrabianym przedmiocie. Następnie dokręca się śruby mocujące do stołu obrabiarki. Obrabiany przedmiot zostaje zamocowany za pomocą śruby mocującej.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów w celu umożliwienia bezkolizyjnej obróbki całej powierzchni. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

Opis techniczny

wysokość maksymalna h_2	30 mm
gwint G	M16
wysokość minimalna h_1	19 mm
siła mocowania F_2 pionowa	12,5 kN
szerokość rowka a	20 mm
siła mocowania F_1 pozioma	25 kN
wysokość pośrednia H_1	19 mm
długość L	130 mm

szerokość B	56 mm
typ	6496
Rodzaj produktu	Imadło dociskające