

HOLEX**Głębokościomierze cyfrowe do rowków, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418755 200
GTIN	4045197640567
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Głębokościomierze cyfrowe do pomiarów rowków, podcięć, wycięć, odsadzeń i otworów. Konstrukcja o zmniejszonej masie, dzięki zastosowaniu profili aluminiowych wzmocnionych stalą, o powierzchni pokrytej tlenkami. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe zapewnia położona wewnątrz, podwójna prowadnica pryzmowa. W trzpień pomiarowy można wkręcać różne końcówki pomiarowe (M2,5).

Kształtownik aluminiowy wzmocniony stalą, powierzchnia z powłoką tlenkową. Podwójna prowadnica pryzmatyczna. Wymienne końcówki pomiarowe (M2,5).

Zastosowanie:

Pomiar podcięć, rowków, otworów i odsadzeń.

w dostawie::

Końcówka pomiarowa ze stalową kulką, końcówka talerzykowa, mostki pomiarowe 150 mm i 350 mm, bateria nr 081560, wielk. LR44.

wskazówka:

Mostki pomiarowe 550 mm, 750 mm i 900 mm na zamówienie.

Opakowanie: sztywny pojemnik

przełączalny odczyt: mm/cale

Kalibracja: A1

granica błędu: 0,03 mm

Ø talerzyka końcówki: 10 mm

Ø drążka: 4 mm

przekrój szyny pomiarowej: 23,5 × 9 mm

Opis techniczny

przekrój szyny pomiarowej	23,5 × 9 mm
---------------------------	-------------

zakres pomiarowy	0 - 200 mm
Ø drążka	4 mm
Ø talerzyka końcówki	10 mm
Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm/cale
granica błędu	0,03 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 LR44
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii LR44	081560 LR44
---	-------------