

HOLEX®**Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 1000 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 418000 1000 |
| GTIN | 4045197203625 |
| Klasa artykułu | 42A |

Opis**Wykonanie:**

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane. Noniusz chromowany na matowo.

w dostawie::

Od wielk. 500 w kasecie.

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

odsadzenie pomiarowe a: 10 mm

odsadzenie pomiarowe b: 13 mm

długość mostka: 250 mm

przekrój szyny pomiarowej: 20×5 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-------------|
| zakres pomiarowy | 0 - 1000 mm |
| odsadzenie pomiarowe a | 10 mm |
| długość noniusza | 39 mm |
| przekrój szyny pomiarowej | 20×5 mm |

| | |
|------------------------|--------------------|
| odsadzenie pomiarowe b | 13 mm |
| długość mostka | 250 mm |
| podziałka | 1/20 mm |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| norma | DIN 862 |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| materiał | Stal stopowa, INOX |
| wszystkie części | hartowane |
| Kalibracja | A1 |

Usługi

| | |
|--|-------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm | 011030 1000 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm | 011050 1000 |