

Mahr**Głębokościomierze cyfrowe IP67, z i-wi, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418703 300
GTIN	4059192003487
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Nowoczesny, wydajny energetycznie system pomiarowy. Powierzchnie są idealnie do siebie dopasowane nakładkowo. Z ustawieniami wstępnymi (np. wymiarów) do pomiarów odległości z wkładką pomiarową nr 418630. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym sztyfcie pomiarowym o \varnothing 1,5 mm i długości 5 mm.

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Z bezprzewodowym interfejsem danych i-wi. Odporna na działanie pyłu i wilgoci. Czas pracy ok. 3 lat.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowy mostek o dł. 300 mm nr 418610, końcówka do pomiarów odstępów nr 418630. bezprzewodowa transmisja danych do odbiornika radiowego i-wi nr 498912.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

stopień ochrony IP: IP 67

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

złącze: System radiowy MAHR i-wi

Kalibracja: A1

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość mostka: 150 mm

przekrój szyny pomiarowej: 16x4 mm

Opis techniczny

wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
długość mostka	150 mm
przekrój szyny pomiarowej	16×4 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
czas pracy	26000 h
złącze	System radiowy MAHR i-wi
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Przełączalny odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,04 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
stopień ochrony IP	IP 67
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Aksesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Dodatkowy mostek, 300 mm	418610
Końcówka do pomiaru odstępów, o Ø 4 mm	418630
Odbiornik radiowy i-wi typ STICK	498912 STICK
Odbiorniki radiowe do Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975