



Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi, wysięg: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	443295 200
GTIN	2050001698834
Klasa artykułu	46L

Opis

Wykonanie:

Statyw przegubowy z mechanicznym zaciskiem centralnym i dokładną regulacją. Gniazdo do mocowania czujnika (o \varnothing 8 mm lub pryzma).

Pasuje do:

przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443210. Przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443230, przyrządu do pomiaru ruchu obrotowego nr 443000, wielk. 50 i 75.

Opis techniczny

wysięg	200 mm
szerokość nakrętki teowej h6	10 mm
Rodzaj produktu	Statyw pomiarowy