

HOLEX®**Głębokościomierze hakowe, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418500 200
GTIN	4045197203694
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo. Szyna pomiarowa i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Szyna wąska, zakończ. występem, z podziałką po obu stronach. Przez przełożenie szyny pomiar. można używać jej **jako zwykłego głębokościomierza**. Powierzchnie pomiarowe precyz. szlifowane.

w dostawie::

Wielk. 500L w kasecie.

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A2

Opakowanie: etui

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

wymiar haka a: 20 mm

wymiar haka b: 5 mm

długość mostka: 100 mm

przekrój szyny pomiarowej: 8×3 mm

Opis techniczny

długość noniusza	39 mm
przekrój szyny pomiarowej	8×3 mm
wymiar haka b	5 mm

długość mostka	100 mm
wymiar haka a	20 mm
podziałka	1/20 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
Opakowanie	etui
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A2

Usługi

Kalibracja głębokościomierzy hakowych maks. zakres pomiarowy 200 mm	011200 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Głębokościomierze hakowe maks. zakres pomiarowy 200 mm	011250 200