

**Głębokościomierze hakowe, zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418500 300
GTIN	4045197203700
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo. Szyna pomiarowa i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Szyna wąska, zakończ. występem, z podziałką po obu stronach. Przez przełożenie szyny pomiar. można używać jej **jako zwykłego głębokościomierza**. Powierzchnie pomiarowe precyz. szlifowane.

w dostawie::

Wielk. 500L w kasie.

Opis techniczny

długość noniusza	39 mm
długość mostka	150 mm
przekrój szyny pomiarowej	12×4 mm
wymiar haka b	10 mm
wymiar haka a	28 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
podziałka	1/20 mm
Opakowanie	etui
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385

Karta danych

Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A2
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/418500-300>