



Głębokościomierze cyfrowe uniwersalne, zakres pomiarowy: 600 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	418770 600
GTIN	2050001670885
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny głębokościomierz z wymiennymi końcówkami pomiarowymi. Do pomiarów podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itp.

w dostawie::

Głębokościomierz, końcówki pomiarowe z podwójnym hakiem nr 418772, wielk. A, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498948. Kończówki pomiarowe nr 418772. Mostek pomiarowy nr 418774.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędów: 0,03 mm

długość mostka: 150 mm

przekrój szyny pomiarowej: 12x4 mm

Opis techniczny

długość mostka	150 mm
----------------	--------

zakres pomiarowy	0 - 600 mm
przekrój szyny pomiarowej	12×4 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Przełączalny odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja głębokościomierzy hakowych maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011200 1000
Kalibracja DAkkS Głębokościomierze hakowe maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011250 1000

Akcesoria

Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ B	418772 B
Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 długość mostka 600 mm	418774 600
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965

Przewody przyłączeniowe Duplex typ USB2	498950 USB2
Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ D	418772 D
Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ A	418772 A
Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 długość mostka 400 mm	418774 400
Nadajnik typ S6	498966 S6
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 typ C	418772 C
Mostki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770 długość mostka 500 mm	418774 500
Przewody przyłączeniowe Duplex typ 2	498950 2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032