

Mitutoyo**Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie, wysokość trasowania: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	445152 1000
GTIN	2050001062086
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Odczyt bezpośredni na wyraźnym wyświetlaczu cyfrowym. Bardzo małe zużycie prądu w czasie zasilania baterią. Przycisk zatrzymywania wyniku - wynik pomiaru można zatrzymać na wskazaniach przez naciśnięcie przycisku. Wszystkie istotne elementy są hartowane. Duża stabilność dzięki dwóm równoległym, hartowanym prowadnicom z zębami wyfrezowanymi po stronie wewnętrznej (wielk. 1000 z 3 prowadnicami). **2 wartości Preset** umożliwiają zapisywanie punktów odniesienia (np. płyta granitowa i obrabiany przedmiot). **Rysik traserski uzbrojony płytką z HM**. Solidna stopa z hartowaną i docieraną powierzchnią podstawy. Na ścianie tylnej obudowy wyświetlacza znajduje się korbka do szybkiego przesuwania oraz pokrętło do precyzyjnej regulacji.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357,
1 osłona, 1 rysik HM nr 443510.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt 4-kątny nr 445180 do mocowania czujników zegarowych i czujników dźwigniowo-zębatych, wzorzec do centr. nr 445250, kątomierz nr 453500, uchwyt nr 453520 i przewód do transmisji danych nr 497080.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze Digimatic
 Kalibracja: E1
 odczyt: 0,005 mm
 granica błędu: 0,07 mm
 trwałość baterii ok.: 3500 h
 długość podstawy: 250 mm
 szerokość podstawy: 150 mm

Opis techniczny

szerokość podstawy	150 mm
wysokość trasowania	1000 mm
długość podstawy	250 mm
granica błędu	0,07 mm
odczyt	0,005 mm
trwałość baterii ok.	3500 h
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 357
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	E1

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 1000 mm	014350 1000
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 200 mm	443510 200
Uchwyt zaciskowy do mocowania kątomierza	453520

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497100 USB2
Kątomierze uniwersalne z lupą długość prowadnicy 500 mm	453500 500
Przewody przyłączeniowe typ USB2	497080 USB2
Kątomierze uniwersalne z lupą długość prowadnicy 300 mm	453500 300
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497100 D2
Kątomierze uniwersalne z lupą długość prowadnicy 150 mm	453500 150
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości trasowania 300 mm	443510 300
Uchwyt 4-kątny	445180
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497100 D1
Nadajnik typ S1	498966 S1
Przewody przyłączeniowe typ D1	497080 D1
Center-Master (wzorce do centrow.)	445250
Przewody przyłączeniowe typ D2	497080 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965