

HOLEX®**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, w kasecie, TiN, typ: 1-13KB****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115245 1-13KB
GTIN	4045197657633
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Materiał ostrza

• HSS

norma: DIN 338

typ: N

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

zakres wiertel: 1 - 13 mm

liczba wiertel: 29

 \varnothing otworu rdzenia: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
zakres wiertel	1 - 13 mm
liczba wiertel	29

Ø otworu rdzenia	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
powłoka	TiN
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez