

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 225-250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420500 225-250
GTIN	4946368215020
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 5 µm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 1,255 kg

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
masa	1,255 kg

Ø bębena pomiarowego	18 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiarowy	225 - 250 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanyymi
skok wrzeciona	1/50 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	5 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 300 mm	012050 300
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Znakowanie opis laserowy	018940