

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 275-300 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 420500 275-300 |
| GTIN | 4946368215044 |
| Klasa artykułu | 44A |

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 5 μ m

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 1,565 kg

Opis techniczny

| | |
|------------------|--------------|
| zakres pomiarowy | 275 - 300 mm |
| Ø wrzeciona | 6,35 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| wykonanie powierzchni pomiarowej | Z węglkami spiekаными |
| masa | 1,565 kg |
| skok wrzeciona | 1/50 mm |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| odczyt | 0,01 mm |
| Ø bębena pomiarowego | 18 mm |
| Kalibracja | B2 |
| Kalibracja | B1 |
| granica błędu | 5 µm |
| norma | DIN 863 |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 300 mm | 012050 300 |
| Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm | 012110 300 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |