



Uchwyty narzędziowe do imadeł montażowych VDI, dla chwytu stożkowego: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	358667 40
GTIN	4045197528988
Klasa artykułu	32B

Opis

Wykonanie:

- aluminiowy korpus
- wymienne uchwyty narzędziowe.

Cecha:

- uchwyt narzędziowy przestawny 4×90°
- wszystkie adaptory z śrubą zaciskową.

Cecha szcz.:

Wszystkie adaptory są wyposażone w zacisk.

Zaleta:

Montaż bez zmiany mocowania – **bez uszkodzeń stożka.**

Opis techniczny

dla chwytu stożkowego	40 mm
Rodzaj produktu	uchwyty narzędziowe