

Imadła montażowe SK, SK, dla chwytu stożkowego: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	358690 40
GTIN	2050001659200
Klasa artykułu	38D

Opis

Wykonanie:

- Poliamid wzmocniony włóknami nadaje dużą wytrzymałość.
- Do pionowego i poziomego montażu narzędzi.
- Bardzo proste w użyciu.
- 10 lat gwarancji na złamanie i pęknięcie.
- 4 magnesy mocujące w uchwycie poziomym (zabezpieczenie!)

Norma:

- Poliamid wzmocniony włóknami nadaje dużą wytrzymałość.
- Do pionowego i poziomego montażu narzędzi.
- 4 magnesy mocujące w uchwycie poziomym

Zalety:

Zapobiega uszkodzeniom drogich narzędzi.

Zastosowanie:

Do montażu na stole warsztatowym.

Do racjonalnego uzbrajania i luzowania narzędzi skrawających i sworzni dociągających w uchwytach narzędziowych.

Pasuje do :

Stożka niesamohamownego SK40.

długość: 120 mm

szerokość: 150 mm

wysokość: 120 mm
masa: 0,55 kg
pasuje do uchwytu: SK 40

Opis techniczny

długość	120 mm
masa	0,55 kg
dla chwytu stożkowego	40 mm
szerokość	150 mm
wysokość	120 mm
pasuje do uchwytu	SK 40
adapter	SK
Rodzaj produktu	Pomocnicze przyrządy montażowe