

Czujnik krawędziowy, Ø głowicy czujnikowej: 10 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	359000 10
GTIN	4045197350237
Klasa artykułu	38D

Opis**Wykonanie:**

Głowica czujnikowa połączona jest z trzpieniem chwytowym elastycznie za pomocą sprężyny i umożliwia **pozycjonowanie z dokładnością do 0,01 mm.**

Wszystkie części hartowane w całości i szlifowane.

Zastosowanie:

Do pozycjonowania powierzchni odniesienia detalu lub krawędzi.

Prędkość obrotowa wrzeciona około 600 1/min.

Ø trzpienia chwytowego: 10 mm

długość całkowita: 84 mm

Opis techniczny

długość całkowita	84 mm
Ø trzpienia chwytowego	10 mm
Ø głowicy czujnikowej	10 mm

