



Śruby teowe (12,9.) pojedyncze, Typ: 1212160



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375310 1212160
GTIN	4020772087302
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

wykonanie o wysokiej wytrzymałości, klasa wytrzymałości = 12.9

Norma:

DIN 787

w dostawie::

pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385.

wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

szerokość nakrętki e	18 mm
wysokość k	7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
długość gwintu b	100 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	11,7 mm
gwint G	M12
długość L	160 mm
typ	787

Rodzaj produktu

Śruba do rowków