

**Garant****Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 75-100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420402 75-100
GTIN	4045197367358
Klasa artykułu	41B

**Opis****Wykonanie:**

**Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

**Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.**

**w dostawie::**

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

**Opis techniczny**

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø bębena pomiarowego	19 mm
odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
zakres pomiarowy	75 - 100 mm
liczba wzorców nastawczych	1
Kalibracja	B2
norma	DIN 863

grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

## Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100

## Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75
---	-----------