

Czujnik krawędziowy, Ø głowicy czujnikowej: 10/4 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Klasa artykułu	38D

Opis**Wykonanie:**

Głowica czujnikowa połączona jest z trzpieniem chwytowym elastycznie za pomocą sprężyny i umożliwia **pozycjonowanie z dokładnością do 0,01 mm.**

Wszystkie części hartowane w całości i szlifowane. Z odsadzoną głowicą czujnikową o Ø 10 i 4 mm.

Zastosowanie:

Do pozycjonowania powierzchni odniesienia detalu lub krawędzi.

Prędkość obrotowa wrzeciona około 600 1/min.

Ø trzpienia chwytowego: 10 mm

długość całkowita: 90 mm

Opis techniczny

Ø trzpienia chwytowego	10 mm
Ø głowicy czujnikowej	10 mm
długość całkowita	90 mm

