

**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 100-125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Klasa artykułu	41B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz izolująca osłona dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

z napędem szybkiego przesuwu i wysuniętą grzechotką precyzyjną do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

w dostawie::

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębna pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębna pomiarowego: 19 mm

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm

zakres pomiarowy	100 - 125 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø bębena pomiarowego	19 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 100 mm	421100 100
--	------------