

**HOLEX****Uchwyty narzędziowe do imadeł montażowych PSC, dla chwytu stożkowego:  
40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358668 40
GTIN	4045197592408
Klasa artykułu	32B

**Opis****Wykonanie:****Cecha:**

- **uchwyt narzędziowy przestawny 4×90°**
- **wszystkie adaptory z śrubą zaciskową.**
- **aluminiowy korpus**
- **wymienne uchwyty narzędziowe.**

**Cecha szcz.:**

Wszystkie adaptory są wyposażone w zacisk.

**Zaleta:**

Montaż bez zmiany mocowania – **bez uszkodzeń stożka.**

**Pasuje do :**

Typ SK - do DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.

**Opis techniczny**

dla chwytu stożkowego	40 mm
Rodzaj produktu	Przyrządy montażowe