

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 100-125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 3 μ m

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 0,515 kg

Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	18 mm
odczyt	0,01 mm

skok wrzeciona	1/50 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
masa	0,515 kg
zakres pomiarowy	100 - 125 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanyymi
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	3 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 100 mm	421100 100
--	------------