

**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 125-150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Klasa artykułu	41B

**Opis****Wykonanie:**

**Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz izolująca osłona dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

**z napędem szybkiego przesuwu i wysuniętą grzechotką precyzyjną do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.**

**w dostawie::**

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 19 mm

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	125 - 150 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Ø bębena pomiarowego	19 mm
odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300