

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 125-150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420500 125-150
GTIN	4946368214986
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 3 µm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 0,665 kg

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanyymi
masa	0,665 kg
skok wrzeciona	1/50 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiarowy	125 - 150 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	3 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200