

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 150-175 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420500 150-175
GTIN	4946368214993
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

w dostawie::

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 4 µm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 0,72 kg

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanyymi

Ø wrzeciona	6,35 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
masa	0,72 kg
skok wrzeciona	1/50 mm
zakres pomiarowy	150 - 175 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	4 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200
Znakowanie opis laserowy	018940