

 Mahr**Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 150-175mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420410 150-175
GTIN	2050001053121
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:****Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików****spiekanych.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.**w dostawie::**

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

**Opis techniczny**

Ø wrzeciona	6,5 mm
Ø bębena pomiarowego	17,5 mm
odczyt	0,01 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	150 - 175 mm
Kalibracja	B2
granica błędu	7 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy

Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

**Usługi**

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 200 mm	022050 200
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 200 mm	022040 200