

**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania, TiN, Typ: 1-6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115265 1-6
GTIN	4045197024725
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.
Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu rdzenia.
Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Szlifowane kształtowo:

Wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, wiertła do produkcji seryjnej.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm
chłodzenie wewnętrzne: nie
chwyt: Trzpień walcowy
zakres wiertel: 1 - 6 mm
liczba wiertel: 51
stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

Opis techniczny

liczba wiertel	51
zakres wiertel	1 - 6 mm
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2
powłoka	TiN

Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	35-40 stopni
chłodzenie wewnętrzne w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte