



Śruby teowe (12,9.) pojedyncze, typ: 161663



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375310 161663
GTIN	4020772086268
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

wykonanie o wysokiej wytrzymałości, klasa wytrzymałości = 12.9

Norma:

DIN 787

w dostawie::

pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385.

wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

wymiar nominalny rowka teowego: 16 mm

gwint G: M16

długość L: 63 mm

długość gwintu b: 45 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 15,7 mm

szerokość nakrętki e: 25 mm

Opis techniczny

mniejsza szerokość nakrętki a	15,7 mm
wysokość k	9 mm
wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
długość gwintu b	45 mm

szerokość nakrętki e	25 mm
gwint G	M16
długość L	63 mm
typ	787