

Mitutoyo**Duże mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 500-600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420810 500-600
GTIN	2050001059970
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Bębenek chromowany na matowo z 50-częściową podziałką oraz z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi.

4 łatwe do wymiany kowadełka pomiarowe zapewniają zakres pomiarowy 100 mm przy każdej wielkości mikrometru.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 21 mm

masa: 5,8 kg

liczba końcówek pomiarowych: 4

Opis techniczny

liczba końcówek pomiarowych	4
liczba wzorców nastawczych	4
zakres pomiarowy	500 - 600 mm

masa	5,8 kg
odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	8 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona	25 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø bębena pomiarowego	21 mm
Kalibracja	S3
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 500-600 mm	011210 500-600
Znakowanie opis laserowy	018940