



Śruby teowe (12,9.) pojedyncze, typ: 222080



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375310 222080
GTIN	4020772086343
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

wykonanie o wysokiej wytrzymałości, klasa wytrzymałości = 12.9

Norma:

DIN 787

w dostawie::

pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385.

wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

wymiar nominalny rowka teowego: 22 mm

gwint G: M20

długość L: 80 mm

długość gwintu b: 55 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 21,7 mm

szerokość nakrętki e: 35 mm

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	22 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	21,7 mm
długość gwintu b	55 mm
wysokość k	14 mm

szerokość nakrętki e	35 mm
gwint G	M20
długość L	80 mm
typ	787