

**Mitutoyo****Duże mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 600-700 mm****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 420810 600-700 |
| GTIN             | 2050001059987  |
| Klasa artykułu   | 44A            |

**Opis****Wykonanie:**

Bębenek chromowany na matowo z 50-częściową podziałką oraz z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi.

**4 łatwe do wymiany kowadełka pomiarowe zapewniają zakres pomiarowy 100 mm przy każdej wielkości mikrometru.**

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 21 mm

masa: 7,1 kg

liczba końcówek pomiarowych: 4

**Opis techniczny**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| liczba wzorców nastawczych | 4       |
| odczyt                     | 0,01 mm |
| Ø bębena pomiarowego       | 21 mm   |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| liczba końcówek pomiarowych  | 4                |
| masa                         | 7,1 kg           |
| Ø wrzeciona                  | 8 mm             |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm          |
| odcinek pomiarowy wrzeciona  | 25 mm            |
| zakres pomiarowy             | 600 - 700 mm     |
| Kalibracja                   | S3               |
| norma                        | DIN 863          |
| Technika pomiarowa           | analogowy        |
| Opakowanie                   | sztywny pojemnik |

### Usługi

|   |                |
|---|----------------|
| Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 600-700 mm | 011210 600-700 |
| Znakowanie opis laserowy  | 018940         |