

Mitutoyo

Duże mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 700-800 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	420810 700-800
GTIN	2050001059994
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Bębenek chromowany na matowo z 50-częściową podziałką oraz z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi.

4 łatwe do wymiany kowadełka pomiarowe zapewniają zakres pomiarowy 100 mm przy każdej wielkości mikrometru.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 21 mm

masa: 8,8 kg

liczba końcówek pomiarowych: 4

Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	21 mm
liczba wzorców nastawczych	4
liczba końcówek pomiarowych	4

Ø wrzeciona	8 mm
odczyt	0,01 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona	25 mm
masa	8,8 kg
zakres pomiarowy	700 - 800 mm
Kalibracja	S3
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 700-800 mm	011210 700-800
Znakowanie opis laserowy	018940