

Mitutoyo**Zestawy cyfrowych mikrometrów zewnętrznych, IP65, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 0-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Jak mikrometry zewnętrzne nr 421525.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Przymiary kontrolne i skrzynka.

Kalibracja: S2

stopień ochrony IP: IP 65

liczba śrub mikrometrycznych: 4

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 100 mm
liczba śrub mikrometrycznych	4
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic

złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S2
Rodzaj produktu	mikrometrów zewnętrznych

Usługi

Kalibracja zestawów mikrometrów zewnętrznych zakres pomiarowy 0-100 mm	011070 0-100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D1	497445 D1