



## Śruby teowe (12,9.) pojedyncze, Typ: 1816250



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375310 1816250
GTIN	4020772086336
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

**wykonanie o wysokiej wytrzymałości**, klasa wytrzymałości = 12.9

#### Norma:

**DIN 787**

#### w dostawie::

**pojedyncze** śruby, bez nakrętki i podkładki.

#### Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385.

#### wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

### Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
szerokość nakrętki e	28 mm
wysokość k	10 mm
mniejsza szerokość nakrętki a	17,7 mm
długość gwintu b	150 mm
gwint G	M16
długość L	250 mm
typ	787

Rodzaj produktu

Śruba do rowków