

**Mitutoyo****Duże mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 100-200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420810 100-200
GTIN	4946368215129
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Bębenek chromowany na matowo z 50-częściową podziałką oraz z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi.

**4 łatwe do wymiany kowadełka pomiarowe zapewniają zakres pomiarowy 100 mm przy każdej wielkości mikrometru.**

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 1,38 kg

liczba końcówek pomiarowych: 4

**Opis techniczny**

liczba wzorców nastawczych	4
masa	1,38 kg
Ø bębena pomiarowego	18 mm

Ø wrzeciona	6,35 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	100 - 200 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona	25 mm
liczba końcówek pomiarowych	4
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	S3
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 100-200 mm	011210 100-200
Znakowanie opis laserowy	018940