

**Cyfrowy mikrometr zewnętrzny IP65, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 25-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421525 25-50
GTIN	4946368672830
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo dokładne mikrometry zewnętrzne. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm) zapewniający bezbłędny, szybki odczyt, blokada klawiatury. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglkami spiekanymi. **Konstrukcja zabezpieczona przed uderzeniami.** Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

Nr 421525 i 421527, przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	25 - 50 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357

Karta danych

Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 1 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421525-25-50>