

Mitutoyo

Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, IP65, zakres pomiarowy: 0-25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duże wskazania LCD (7,5 mm) zapewniające pewny i szybki odczyt, blokada klawiatury. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanymi. **Wykonanie przeciwwstrząsowe**. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

Nr 421525 i 421527, przewód do transmisji danych nr 497445.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B1

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 2 µm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
granica błędu	2 µm

odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
--	------------