



Przegubowy statyw pomiarowy z czujnikiem dźwigniowo- zębatym HOLEX, promień działania: 120mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	359685 120
GTIN	2050001077783
Klasa artykułu	34F

Opis

Wykonanie:

- **bezstopniowo regulowane centralne mocowanie wszystkich przegubów**
- **długość chwytu = 40 mm do bezpośredniego mocowania**

gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o \varnothing 8 mm lub z pryzmą mocującą.

w dostawie::

nr 359680 – czujnik dźwigniowo-zębaty HOLEX nr 436341, wielk. 0,4/40.

Opis techniczny

promień działania	120 mm
masa	0,35 kg
kolor	czarne
dla czujników zegarowych o \varnothing chwytu	8 mm
długość całkowita	128,5 mm

długość trzpienia mocującego	40 mm
Ø trzpienia mocującego	8 mm
Kalibracja	C5
Rodzaj produktu	Statyw pomiarowy

Akcesoria

Statyw przegubowy promień działania 120 mm	359680 120
Czujniki dźwigienkowo- zębate, długość dźwigni 13,5 mm zakres wskazań w każdym kierunku / Ø obudowy 0,4/40 mm	436341 0,4/40