


HOLEX**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114020, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 1-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115032 1-13
GTIN	4045197024190
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

solidne wiertło kręte o wzmocnionym rdzeniu i małym ścinie, do lekkiego nawiercania i dokładnego centrowania przewidzianych otworów. **Precyzyjnie walcowane rolkowo rowki wiórowe.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 13 mm

liczba wiertel: 25

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
liczba wiertel	25
zakres wiertel	1 - 13 mm

chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte