

**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania, TiN, Typ: 6-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115265 6-10
GTIN	4045197024732
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu rdzenia.

Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

**Szlifowane kształtowo:**

Wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, wiertła do produkcji seryjnej.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 6 - 10 mm

liczba wiertel: 41

stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

**Opis techniczny**

liczba wiertel	41
zakres wiertel	6 - 10 mm
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2
powłoka	TiN

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	35-40 stopni
chłodzenie wewnętrzne w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte