

**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 18
GTIN	4020772084561
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 20 mm

szerokość a: 17,7 mm

szerokość e: 28 mm

wysokość k: 10 mm

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
wysokość nakrętki	20 mm
szerokość a	17,7 mm
szerokość e	28 mm

wysokość k	10 mm
typ	508