

**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375315 6
GTIN	4020772080006
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M5

wysokość nakrętki: 8 mm

szerokość a: 5,7 mm

szerokość e: 10 mm

wysokość k: 4 mm

Opis techniczny

szerokość a	5,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	6 mm
wysokość nakrętki	8 mm

gwint	M5
szerokość e	10 mm
wysokość k	4 mm
typ	508