

**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 10 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375315 10     |
| GTIN             | 4020772080020 |
| Klasa artykułu   | 35A           |

**Opis****Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**wskazówka:**

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M8

wysokość nakrętki: 12 mm

szerokość a: 9,7 mm

szerokość e: 15 mm

wysokość k: 6 mm

**Opis techniczny**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| gwint                          | M8    |
| wymiar nominalny rowka teowego | 10 mm |
| wysokość nakrętki              | 12 mm |

|             |        |
|-------------|--------|
| szerokość a | 9,7 mm |
| szerokość e | 15 mm  |
| wysokość k  | 6 mm   |
| typ         | 508    |