

**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 6
GTIN	4020772084509
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 8 mm

szerokość a: 5,7 mm

szerokość e: 10 mm

wysokość k: 4 mm

Opis techniczny

szerokość a	5,7 mm
wysokość nakrętki	8 mm
wymiar nominalny rowka teowego	6 mm
szerokość e	10 mm

wysokość k	4 mm
typ	508