



Śruby teowe rombowe, wymiar nominalny rowka teowego × długość L: 14X125mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375335 14X125
GTIN	4020772087333
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- kute;
- śruby teowe frezowane, gwint walcowany;
- ulepszone cieplnie do klasy wytrzymałości 10.9.

Zastosowanie:

Ułatwiają wybór punktu mocowania na długich stołach. Śrubę mocującą wkłada się do rowka teowego od góry.

Opis techniczny

mniejsza szerokość nakrętki a	13,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
wysokość k	8 mm
szerokość nakrętki e	22 mm
długość gwintu b	75 mm

gwint G	M12
długość L	125 mm
typ	797
romb	tak
Rodzaj produktu	Śruba do rowków