

**Podkładki, do gwintu: M27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375340 M27
GTIN	4020772082918
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Norma:**DIN 6340**

Ø otworu d_1 : 28 mm

Ø zewn. D_2 : 68 mm

grubość h : 10 mm

Opis techniczny

grubość h	10 mm
do gwintu	M27
Ø otworu d_1	28 mm
Ø zewn. D_2	68 mm
typ	6340

