

## Mitutoyo

### Cyfrowe mikrometry zewn. z odsadzonymi powierzch. pomiarowymi, zakres pomiarowy: 0-25 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	421610 0-25
GTIN	4946368688848
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

**Wyraźny (wys. 7,5 mm) wyświetlacz cyfrowy zapewnia bezbłądny i szybki odczyt bez noniusza.** Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, dokładnie docierane, wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Ustalanie za pomocą wkrętu zaciskowego. Nacisk pomiarowy przy użyciu grzechotki precyzyjnej: 5-10 N.

##### w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

##### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

norma: DIN 863

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B1

#### Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Kalibracja	B1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1

norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik

## Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497445 D2
Nadajnik typ S16E	498966 S16E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497445 D1
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497445 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357